

VBW**Rohové kleště instalátérské, Ø trubky: 3palec**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	810300 3
GTIN	4005887269409
Třída artiklu	83E

Popis

Provedení:

Švédský tvar, s úzkými čelistmi zahnutými o 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené.

Technický popis

Celková délka	705 mm
Ø trubky	3 palec
Rozsah upnutí	102 mm
Úhel čelisti	45 stupeň
Výrobní postup	celé kované
Zušlechtění čelisti	Induktivně kalená
Materiál kleští	Chromvanadiová ocel
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

Příslušenství

Posuvná matice Typ 2

810520 2