



## Průbojníky pro mechaniky, Ø hrotů: 9 mm



### Údaje o objednávce

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 746000 9      |
| GTIN             | 7610733200634 |
| Třída artiklu    | 73B           |

### Popis

#### Provedení:

Z tyčové oceli, zvláště štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou a kónickým trnem. Celé kalené, speciální **zušlechtní sekací hlavice** zabraňuje tříštění. **Mimořádná kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu cca 59 HRC při mimořádné houževnatosti.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 6458**.

#### Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

Stopka Ø: 12 mm

Celková délka: 140 mm

### Technický popis

|               |        |
|---------------|--------|
| Ø hrotů       | 9 mm   |
| Celková délka | 140 mm |
| Stopka Ø      | 12 mm  |