



Průbojník těžké provedení, Ø hrotů: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	745500 10
GTIN	4049002002595
Třída artiklu	73U

Popis

Provedení:

Osmihranná stopka s kónickým trnem, rovnoměrně prokalená. Díky speciálnímu **zušlechtění úderové hlavy** nedochází k jejímu tříštění.

Těžké provedení dle DIN 6458 D. **Hlava zušlechtěná.**

Norma:

DIN 6458 D.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiál:

Normální kvalita z chromvanadiové oceli, stopka lakovaná.

Technický popis

Celková délka	150 mm
Ø hrotů	10 mm
Ø stopky	12 mm
Hmotnost	150 g
Druh produktu	Průbojník