



Průbojníky pro mechaniky, Ø hrotů: 1 mm



Údaje o objednávce

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 746000 1 |
| GTIN | 7610733200559 |
| Třída artiklu | 73B |

Popis

Provedení:

Z tyčové oceli, zvláště štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou a kónickým trnem. Celé kalené, speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění. **Mimořádná kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu cca 59 HRC při mimořádné houževnatosti.

Norma:

Ähnlich **DIN 6458**.

Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

Ø hrotů: 1 mm

Stopka Ø: 6 mm

Celková délka: 100 mm

Technický popis

| | |
|---------------|--------|
| Celková délka | 100 mm |
| Ø hrotů | 1 mm |
| Stopka Ø | 6 mm |