

**Průbojníky pro mechaniky, Ø hrotů: 2 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	746000 2
GTIN	7610733200566
Třída artiklu	73B

**Popis****Provedení:**

Z tyčové oceli, zvláště štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou a kónickým trnem. Celé kalené, speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění. **Mimořádná kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu cca 59 HRC při mimořádné houževnatosti.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 6458**.

**Materiál:**

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

Stopka Ø: 6 mm

Celková délka: 105 mm

**Technický popis**

Celková délka	105 mm
Ø hrotů	2 mm
Stopka Ø	6 mm