

**Rohové kleště instalátérské s rychlonastavením, Ø trubky: 1.1/2palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	810750 1.1/2
GTIN	4049002099847
Třída artiklu	86A

Popis**Provedení:**

Švédský tvar, s úzkými čelistmi zahnutými o 45°. Celé kované. Velmi pohodlná práce díky patentovanému **časově úspornému rychlému nastavování** a integrované ochraně proti zhmoždění. Čelisti S pro tříbodové upnutí trubky. Rukojeti **s protiskluzovým plastovým potahem**.

Norma:**DIN 5234****Materiál:**

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná; čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

Technický popis

Rozsah upnutí	60 mm
Ø trubky	1.1/2 palec
Celková délka	425 mm
Úhel čelisti	45 stupeň
Provedení rukojeti	s protiskluzovým plastovým potahem
Zušlechtění čelisti	induktivně kalená
Materiál kleští	chromvanadiová ocel
Norma	DIN 5234
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

