

**Rohové kleště instalátérské, čelisti tvaru S, Ø trubky: 2palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	810600 2
GTIN	4045197167064
Třída artiklu	82A

**Popis****Provedení:**

Švédský tvar, úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

**HOLEX s čelistí S** pro tříbodové upnutí trubky (cenově výhodný model).

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

**Technický popis**

Celková délka	560 mm
Rozsah upnutí	80 mm
Ø trubky	2 palec
Úhel čelisti	45 stupeň
Výrobní postup	celé kované
Zušlechtění čelisti	Induktivně kalená
Materiál kleští	Chromvanadiová ocel
Čelist S	ano
Švédský tvar	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

## Příslušenství

Posuvná matice Typ 2

810520 2