

**Rohové kleště instalátérské, čelisti tvaru S, Ø trubky: 3palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	810600 3
GTIN	4045197167071
Třída artiklu	82A

Popis**Provedení:**

Švédský tvar, úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

HOLEX s čelistí S pro tříbodové upnutí trubky (cenově výhodný model).

Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

Technický popis

Rozsah upnutí	110 mm
Ø trubky	3 palec
Celková délka	630 mm
Úhel čelisti	45 stupeň
Výrobní postup	celé kované
Zušlechtění čelisti	Induktivně kalená
Materiál kleští	Chromvanadiová ocel
Čelist S	ano
Švédský tvar	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

Příslušenství

Posuvná matice Typ 2

810520 2