

**Průbojníky pro mechaniky, Ø hrotů: 7 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	746000 7
GTIN	7610733200610
Třída artiklu	73B

**Popis****Provedení:**

Z tyčové oceli, zvláště štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou a kónickým trnem. Celé kalené, speciální **zušlechtnění sekací hlavice** zabraňuje tříštění. **Mimořádná kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu cca 59 HRC při mimořádné houževnatosti.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 6458**.

**Materiál:**

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

Stopka Ø: 10 mm

Celková délka: 130 mm

**Technický popis**

Celková délka	130 mm
Ø hrotů	7 mm
Stopka Ø	10 mm