

**Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný, Ø hrotů D: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	747000 6
GTIN	4049002002854
Třída artiklu	73U

**Popis****Provedení:**

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální **zušlechtnění sekací hlavice** zabraňuje tříštění. Skutečný Ø 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

**Norma:****DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiál:**

Normální kvalita z chromvanadiové, vzduchem kalené oceli, lakované.

**Technický popis**

Ø hrotů D	6 mm
Celková délka L1	150 mm
Délka trnu L2	50 mm
Ø stopky S	10 mm
Norma	DIN 6450 C
Materiál	Chromvanadiová vzduchem kalená ocel
Povrch	lakované
Druh produktu	Vyrážeče závlaček

