

**Vyrážeč závlaček, speciální kvalita chromovaný, Ø hrotů D: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	746900 5
GTIN	7610733200726
Třída artiklu	73B

Popis**Provedení:**

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění. Skutečný Ø 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Mimořádná kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované.

Technický popis

Délka trnu L2	40 mm
Ø hrotů D	5 mm
Ø stopky S	10 mm
Celková délka L1	150 mm
Tvrdost hrotu	59 HRC
Materiál	Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Vyrážeče závlaček

