



## Vyrážeč závlaček pro mechaniku, Ø hrotů D: 4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	747500 4
GTIN	7610733200498
Třída artiklu	73B

### Popis

#### Provedení:

Z tyčové oceli, zvláště štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou. Celé kalené, speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění. Nejvyšší možná tvrdost hrotu (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti. Skutečný Ø 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

#### Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

### Technický popis

Ø stopky S	8 mm
Celková délka L1	115 mm
Ø hrotů D	4 mm
Délka trnu L2	30 mm
Tvrdost hrotu	59 HRC
Provedení úderové hlavy	Speciální zušlechtění
Materiál	Extra chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Vyrážeče závlaček