



## Sada šroubováků pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí, Počet šroubováků: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	668010 4
GTIN	7610733086566
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť „Classic“** z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

#### Použití:

**Šroubovák pro šrouby Phillips** pro šrouby s křížovými drážkami dle DIN 7962 list 1 (také Phillips Recess).

#### Obsah:

Po 1 šroubováku č. 668000: vel. 1; 2; 3; 4

### Technický popis

Počet šroubováků	4
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubováky

### Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky OK	668000 OK
--	-----------

Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668000 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 4	668000 4
Držák šroubů Typ 1	666425 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 0	668000 0
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 2K	668000 2K
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668000 2
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 3	668000 3
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 1K	668000 1K