

**Vyrážeč závlaček, speciální kvalita chromovaný, Ø hrotů D: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	746900 10
GTIN	7610733005321
Třída artiklu	73B

**Popis****Provedení:**

Silná osmihránná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění. Skutečný Ø 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

**Mimořádná kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

**Materiál:**

Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované.

**Technický popis**

Délka trnu L2	70 mm
Celková délka L1	200 mm
Ø stopky S	14 mm
Ø hrotů D	10 mm
Tvrdość hrotu	59 HRC
Materiál	Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Vyrážeče závlaček

