

**Vyrážeč závlaček, speciální kvalita chromovaný, Ø hrotů D: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	746900 14
GTIN	7610733024124
Třída artiklu	73B

**Popis****Provedení:**

Silná osmihránná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění. Skutečný Ø 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

**Mimořádná kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

**Materiál:**

Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované.

**Technický popis**

Ø stopky S	16 mm
Délka trnu L2	110 mm
Celková délka L1	240 mm
Ø hrotů D	14 mm
Tvrdość hrotu	59 HRC
Materiál	Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Vyrážeče závlaček

