



## Šroubovák pro šrouby Pozidriv, se silovou rukojetí „multicraft“, Velikost křížové drážky: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	668150 3
GTIN	7610733089031
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť „multicraft“** z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvláště dobré uchopení i s rukama od oleje. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Se 6-hranným osazením pro maticový klíč.

### Technický popis

Velikost křížové drážky	3
Pro šrouby Ø	5,3 – 7,2 mm
Celková délka	270 mm
Délka čepele	150 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	13 mm
Řada	multicraft
Unášecí profil	Šroubováky Pozidriv
Druh produktu	Šroubováky