

**Stavitelný klíč s otočnou čelistí, Celková délka: 205mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	813930 205
GTIN	7314150103447
Třída artiklu	83F

**Popis****Provedení:**

S ergonomickou rukojetí z termoplastického elastomeru. Úhel otevření 15°. Zápustkově kovaná, kalená a pochromovaná. **Stavitelný klíč se** otočením pohyblivé, ozubené čelisti dovnitř změní na **instalátorské kleště**. Ozubená čelist je induktivně kalená a zaručuje bezpečné uchycení.

**Norma:****ISO 6787; ASME B107.8M-2003****Technický popis**

Celková délka	205 mm
Maximální velikost klíče	28 mm
Celková délka	8 palec
Hmotnost	272 g
Norma	ASME B107.8M-2003
Norma	ISO 6787
Nastavení otevření	15 stupeň
Výrobní postup	precizně kalený a s antikorozií úpravou
Materiál	Vysoce výkonná legovaná ocel
Povrch	chromovaný
Nejiskřící	ne

Otočné čelisti	ano
Dělení stupnice	ano
S funkcí ráčny	ne
Opláštění rukojeti	ano
Druh produktu	Stavitelné klíče