

**Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný, Ø hrotů D: 5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 747000 5 |
| GTIN | 4049002002847 |
| Třída artiklu | 73U |

Popis**Provedení:**

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění. Skutečný Ø 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Norma:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiál:**

Normální kvalita z chromvanadiové, vzduchem kalené oceli, lakované.

Technický popis

| | |
|------------------|--|
| Ø hrotů D | 5 mm |
| Délka trnu L2 | 50 mm |
| Celková délka L1 | 150 mm |
| Ø stopky S | 10 mm |
| Norma | DIN 6450 C |
| Materiál | Chromvanadiová vzduchem kalená ocel |
| Povrch | lakované |
| Druh produktu | Vyrážeče závlaček |

