



Vyrážeč závlaček pro mechaniku, Ø hrotů D: 1mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	747500 1
GTIN	7610733200467
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Z tyčové oceli, zvláště štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou. Celé kalené, speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění. Nejvyšší možná tvrdost hrotu (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti. Skutečný Ø 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

Technický popis

Délka trnu L2	15 mm
Ø stopky S	6 mm
Celková délka L1	100 mm
Ø hrotů D	1 mm
Tvrdost hrotu	59 HRC
Provedení úderové hlavy	Speciální zušlechtění
Materiál	Extra chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Vyrážeče závlaček