



Krimpovací kleště pro dutinky, Pro průřez vodiče: 10mm²



Údaje o objednávce

Artikové číslo	729460 10
GTIN	4049002016417
Třída artiklu	73T

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.

Přesné **paralelní zalisování** se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi. **Čtyřhranné krimpování** v souladu s DIN = optimální plochy kontaktů. Do 2,5 mm² možné zavedení dutinky ze strany.

Technický popis

Celková délka	190 mm
Pro průřez vodiče	0,08 - 10 mm ²
Druh produktu	Lisovací kleste