



## Sada elektrikařských šroubováků pro šrouby Phillips, Classic plně izolované, Počet šroubováků: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	668371 3
GTIN	7610733064441
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

**Štíhlá rukojeť** s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

**Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

#### Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 šroubováků č. 668370: vel. 1; 2; 3

### Technický popis

Počet šroubováků	3
Řada	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubováky

## Příslušenství

Držák šroubů Typ 2	666425 2
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, Classicplně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668370 1
Držák šroubů Typ 3	666425 3
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, Classicplně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668370 2
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, Classicplně izolovaný Velikost křížové drážky 3	668370 3