



## Šroubovák pro šrouby Phillips s úderovou koncovkou, Velikost křížové drážky: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	668300 1
GTIN	4013288191182
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu s **integrovanými měkkými zónami** (mimo vel. 4) a **úderovou koncovkou**. **6hranná čepel** z houževnaté speciální oceli **průběžně až na konec rukojeti**, 6hranné osazení pro otevřený klíč. Povrch matně chromovaný, špičky černé.

#### Použití:

**Šroubovák pro šrouby Phillips** pro šrouby s křížovými drážkami dle DIN 7962 list 1 (také Phillips Recess)

Pro šrouby Ø: 2,1 – 3 mm

Délka čepele: 80 mm

Celková délka: 178 mm

6hran pro nasazení otevřeného klíče: 8 mm

### Technický popis

6hran pro nasazení otevřeného klíče	8 mm
Velikost křížové drážky	1
Pro šrouby Ø	2,1 – 3 mm
Celková délka	178 mm
Délka čepele	80 mm
Označení výrobce	917 SPH

