



Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform plně izolovaný, Velikost křížové drážky: 0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	668600 0
GTIN	4013288027290
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Technický popis

Celková délka	161 mm
Pro šrouby Ø	do 2 mm
Špička čepele	černá
Délka čepele	80 mm
Velikost křížové drážky	0
Označení výrobce	162 i PH VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubováky

