

**Garant****Zámečnické kladivo s ochranným pouzdrém násady, Hmotnost bez násady: 500g****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	750110 500
GTIN	4045197299949
Třída artiklu	71D

**Popis****Provedení:**

S násadou z **hikorového** dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná.

Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

S nylonovým ochranným pouzdrém násady. Vel. 200 – 1000 dodatečně s kovaným ochranným límcem.

**Norma:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel.

**Náhradní díl:**

Náhradní násada se dodává pod č. 751650 a pro vel. 100 pod č. 751700 vel. 200.

**Technický popis**

Délka násady	320 mm
Hmotnost bez násady	500 g
Druh produktu	Kladivo

**Příslušenství**

Násada z hikorového dřeva s ochranným pouzdrém násady  
a kruhovým klínkem Délka násady 320 mm

---

751650 320