

ROLLER**Trubkořez INOX (VA) / měď****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	819500
GTIN	4044942020890
Třída artiklu	84A

Popis**Provedení:**

Robustní konstrukce pro vysoké zatížení a stabilní vedení vřetena, díky 2 resp. 4 vodicím válečkům a přesnému uložení řezacího kolečka/vodicích válečků je zajištěna přesná práce a pravouhý řez.

Použití:

Speciálně pro řezání VA a měděných trubek do tloušťky stěn max. 4 mm.

Řezné kolečko Ø: 20 mm

Řezné kolečko šířka: 5 mm

Řezné kolečko otvor: 5 mm

Pro vnější Ø trubek: 6 - 64 mm

Technický popis

Řezné kolečko šířka	5 mm
Řezné kolečko Ø	20 mm
Pro vnější Ø trubek	6 - 64 mm
Řezné kolečko otvor	5 mm
Počet vodicích kladek	4
Počet řezných koleček	1

Příslušenství

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54 mm	814920 54
Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 35 mm	814920 35
Vnitřní a vnější fréza na trubky	819550
Náhradní řezací kolečko	819520
Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54E mm	814920 54E
Čep řezacího kolečka	819540