

Garant**Univerzální trubkořez****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	818150
GTIN	4045197595645
Třída artiklu	81C

Popis**Provedení:**

Extrémně robustní konstrukce pro nejvyšší namáhání. Čistý a spolehlivý řez díky 4 řadám umístěných vodicích válečků.

Základní korpus z hliníkové tlakové litiny. Rychlé přestavování vřetena díky principu ráčny a zpětnému chodu pružiny. S náhradním řezacím kolečkem č. 818110.

Výhoda:

Dlouhá životnost díky řezacímu kolečku, **potaženému TiN**. Práce s úsporou času a síly díky:

- **ergonomické rukojeti**
- **lehké konstrukci**
- **vodicím válečkům, uloženým na jehlových ložiskách a řezacímu kolečku**
- **vyjímatelnému ručnímu odjehlovači s čepelí S20 s povlakem TiN.**

Použití:

Multifunkční vložka pro dělení trubek z VA, hliníku, mosazi a mědi.

Řezné kolečko Ø: 19 mm

Řezné kolečko šířka: 6,2 mm

Řezné kolečko otvor: 4,85 mm

Pro vnější Ø trubek: 6 - 76 mm

Technický popis

Pro vnější Ø trubek	6 - 76 mm
Řezné kolečko šířka	6,2 mm
Řezné kolečko otvor	4,85 mm

Řezné kolečko Ø	19 mm
Počet vodicích kladek	4
Počet řezných koleček	1

Příslušenství

Náhradní řezací kolečko	818110
Sada vodicích kladek s jehlovým ložiskem 16dílná	818035
Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54 mm	814920 54
Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 35 mm	814920 35
Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54E mm	814920 54E
Čep řezacího kolečka	819630