



Sada elektrickářských šroubováků pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform plně izolované, Počet šroubováků: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	668610 4
GTIN	4013288101990
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Rozsah dodávky:

Po 1 šroubováku č. 668600: vel. 1; 2; 3; 4

Technický popis

Počet šroubováků	4
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Držák šroubů Typ 2	666425 2
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668600 2
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668600 1
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 3	668600 3
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 0	668600 0
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 4	668600 4
Držák šroubů Typ 3	666425 3