

**Sada jemných šroubováků, Počet dílů: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	669600 7
GTIN	7610733089055
Třída artiklu	63E

Popis**Provedení:**

Jemná šroubovací rukojeť z ergonomicky tvarovaného plastu s otočnou středící hlavou, upínacím zařízením s převlečnou maticí pro upevnění čepelí v požadované délce (teleskopické čepelí). **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů břitů. Povrch poniklovaný a chromovaný, břity černé. Dodávka v plastovém svinovacím pouzdře.

Obsah:

Plastová teleskopická rukojeť: 1 ks

2 čepel pro Torx® č. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9

2 čepel pro vnitřní šestihran č. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 čepel pro šrouby s drážkou / Phillips č. 669605: 2x0,3 / 00; 2,5x0,4 / 0

Technický popis

Počet dílů	7
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®

Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Čepel pro šrouby s drážkou Phillips Typ 2	669605 2
Čepel pro šrouby Pozidriv Typ 1	669608 1
Čepel pro šrouby s drážkou Phillips Typ 3	669605 3
Čepel pro šrouby s vnitřním šestihranem Typ 2	669606 2
Čepel pro šrouby Torx® Typ 1	669607 1
Čepel pro šrouby s drážkou Phillips Typ 1	669605 1
Čepel pro šrouby Torx® Typ 2	669607 2
Čepel pro šrouby s vnitřním šestihranem Typ 1	669606 1