



## Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform plně izolovaný, Velikost křížové drážky: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	668700 4
GTIN	4013288029867
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu s **integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

**Čepel** z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

#### Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

### Technický popis

Délka čepele	200 mm
Pro šrouby Ø	7,3 &minus; 12,7 mm
Špička čepele	černá
Celková délka	312 mm
Velikost křížové drážky	4
Označení výrobce	165 i PZ VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Druh produktu	Šroubováky

