

HALDER**Zámečnické kladivo MaxxCraft, Hmotnost bez násady: 300g****Údaje o objednávce**

Artikové číslo

750550 300

GTIN

Třída artiklu

73W

Popis**Provedení:**

Jedinečné spojení hlavy kladiva a ochranného pouzdra tvoří nerozebiratelnou jednotku tlumící vibrace. Ochranné pouzdro násady s gumovým pláštěm. S **násadou z hikorového dřeva** prohnutý tvar, lakovaná.

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

Výhoda:

Citelné **tlumení zpětných rázů** a tím úplný přenos rázné síly na obrobek, práce bez únavy.

Větší rázová síla a nižší vibrační zatížení na rukojeti než konvenční DIN buchar.

Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 750555.

Technický popis

Hmotnost bez násady

300 g

Délka násady	265 mm
Celková délka	300 mm
Označení výrobce	MAXXCRAFT
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Hikorová násada na kladiva Délka násady 265 mm	750555 265
------------------------------------------------	------------