

**Sada jemných šroubováků ESD, Počet dílů: 7****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 669610 7 |
| GTIN | 7610733249602 |
| Třída artiklu | 63E |

Popis**Provedení:**

Jemná šroubovací rukojeť z ergonomicky tvarovaného plastu s otočnou středící hlavou, upínacím zařízením s převlečnou maticí pro upevnění čepelí v požadované délce (teleskopické čepelí). **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů břitů. Povrch poniklovaný a chromovaný, břity černé. Dodávka v plastovém svinovacím pouzdře.

Rukojeť nástroje z nevodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

Obsah:

Plastová teleskopická rukojeť: 1 ks

2 čepel pro Torx® č. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9

2 čepel pro vnitřní šestihran č. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 čepel pro šrouby s drážkou / Phillips č. 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0

Technický popis

| | |
|----------------|--------------------|
| Počet dílů | 7 |
| Unášecí profil | Plochý šroubovák |
| Unášecí profil | 6-hranný šroubovák |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| Druh produktu | Šroubováky |

Příslušenství

| | |
|-----------------------------------------------|----------|
| Čepel pro šrouby s drážkou Phillips Typ 1 | 669605 1 |
| Čepel pro šrouby s drážkou Phillips Typ 3 | 669605 3 |
| Čepel pro šrouby Pozidriv Typ 1 | 669608 1 |
| Čepel pro šrouby s vnitřním šestihranem Typ 1 | 669606 1 |
| Čepel pro šrouby Torx® Typ 2 | 669607 2 |
| Čepel pro šrouby s vnitřním šestihranem Typ 2 | 669606 2 |
| Čepel pro šrouby Torx® Typ 1 | 669607 1 |
| Čepel pro šrouby s drážkou Phillips Typ 2 | 669605 2 |