



Zámečnické kladivo s 3složkovou násadou, Hmotnost bez násady: 300g



Údaje o objednávce

Artikové číslo	750450 300
GTIN	8024886007375
Třída artiklu	76D

Popis

Provedení:

Hlava kladiva zápusťkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

S nerozbitnou **3složkovou násadou** (hliníkové jádro, polyamidové a kaučukové komponenty), s přikovaným ochranným límcem a dodatečným ochranným pouzdrům násady.
Výhoda: Nerozbitné, ergonomické, neklouže, **bez vibrací a šetrné k zápěstí**.

Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Technický popis

Délka násady	300 mm
Hmotnost bez násady	300 g
Druh produktu	Kladivo