

**electronic locking system G-ELS, Typ: HU12****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 960015 HU12 |
| GTIN | 4045197911919 |
| Třída artiklu | 91Y |

Popis**Provedení:**

Inteligentní, bezpečný a rychlý přístup k Vaším nástrojům pomocí G-ELS. Ergonomická a příjemná haptika díky 2složkové vložce rukojeti. Velice jasný, svítivý OLED displej s vysokým kontrastem. S jednou baterií lze dosáhnout až 20 000 zamykacích cyklů.

Režim TAG: Aktivujte prostřednictvím Admin-Card TAG zámek v tomto režimu a používejte čipy GARANT k otevírání a zamykání zámku.

Režim PIN: Aktivujte prostřednictvím Admin-Card PIN zámek v tomto režimu a používejte svůj PIN kód k otevírání a zamykání zámku. Pro PIN kód jsou možné číslice 1 – 4 (např. 2 3 1 4). Lze zadat 4místný PIN (256 různých možností) nebo 6místný PIN (4096 různých možností). Zámek je vybaven kapacitním dotykovým polem. Pro lepší viditelnost je dotykové pole při obsluhování podsvětleno.

Lze dodatečně vybavit zařízení provozů GARANT od roku výroby 2006.

Upozornění:

Provoz na baterie jen s bateriemi Hoffmann Group. Baterie a náhradní díly jsou k dostání u Hoffmann Group.

Zamykací systémy, které byly aktivovány, a tudíž personifikovány pomocí Admin Card, nelze vyměnit.

Velikost zámku G-ELS je kvůli zamykací mechanice závislá na typu skříně (např. 960015 vel. GP11 odpovídá skříně s křídlovými dvířky). Váš odborný poradce pro zařízení provozů Vám zjistí potřebné varianty. Při první objednávce je nutné objednat jednu kartu Admin Card.

Výška: 37 mm

Délka: 123 mm

Hloubka: 33 mm

Životnost baterie: 20 000 zamykacích cyklů

Druh displeje: OLED

Technický popis

| | |
|---------------|--------|
| Délka | 123 mm |
| Výška | 37 mm |
| Hloubka | 33 mm |
| Druh displeje | OLED |

Příslušenství

| | |
|------------------------------|---------------|
| Admin Card pro G-ELS Typ TAG | 960013 TAG |
| Admin Card pro G-ELS Typ PIN | 960013 PIN |
| Kryt Typ BATCOV | 960019 BATCOV |
| Kryt Typ PINCOV | 960019 PINCOV |
| Lithiová baterie Typ BAT | 960016 BAT |