

Násada na kladivo, Délka násady: 330mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	751700 330
GTIN	4028656482502
Třída artiklu	76D

Popis

Provedení:

Ze dřeva bez suků, jakostní třída 1a. Rovně rostlé. Léta rovnoběžná s osou násady. Povrch je broušený na hladko a voskovaný. **prohnutý** tvar.

Norma:

DIN 5111 und DIN 5112.

Vhodné pro:

Kladiva s oválným okem dle DIN.

Upozornění:

Nevhodné pro kladiva č. 750125 a č. 750810.

Technický popis

Délka násady	330 mm
Pro kladiva s hmotností	0,6 kg
Norma	DIN 5111
Druh produktu	Násada

Příslušenství

Sada kruhových klínek 10dílná Vnější Ø 14 mm	752010 14
--	-----------