

PICARD**Celoocelové tesařské kladivo s magnetickým držákem hřebíků, Hmotnost bez násady: 700g****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	751550 700
GTIN	4016671023091
Třída artiklu	76D

Popis**Provedení:**

Celoocelové tesařské kladívko s koženou rukojetí z pravé jádrové kůže. Čtverečkovaná ploška, přesně vypracovaný ozub a drážka s magnetickým držákem hřebíků.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Technický popis

Délka násady	280 mm
Hmotnost bez násady	700 g
Magnetický držák hřebíků	ano
Držák hřebíků	ano
Druh produktu	Kladivo