

## Násada na kladivo, Délka násady: 260mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	751700 260
GTIN	4018811572605
Třída artiklu	76D

### Popis

**Provedení:**

Ze dřeva bez suků, jakostní třída 1a. Rovně rostlé. Léta rovnoběžná s osou násady. Povrch je broušený na hladko a voskovaný. **prohnutý** tvar.

**Norma:**

**DIN 5111 und DIN 5112.**

**Vhodné pro:**

Kladiva s oválným okem dle DIN.

**Upozornění:**

Nevhodné pro kladiva č. 750125 a č. 750810.

### Technický popis

Délka násady	260 mm
Pro kladiva s hmotností	0,1 kg
Norma	DIN 5111
Druh produktu	Násada

### Příslušenství

Sada kruhových klínek 10dílná Vnější Ø 7 mm	752010 7
---	----------