

## Sada bavlněných rukavic, Velikost rukavice: 7



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	094200 7
GTIN	4029201131425
Třída artiklu	09H

### Popis

#### Provedení:

Rukavice **pro nízká rizika** a **montážní práce**, na ochranu před škrábnutím, puchýři a nečistotami.

Rukavice z lehkého **bavlněného úpletu s vrstvami**, vhodné také pro nošení vespod.

#### Použití:

Suché, čisté prostředí; jemná montáž; práce na elektronice a instalační práce.

Prát: ruční praní

Barva: bílá

### Technický popis

Přizpůsobení tvaru	dobré
Obsah sady	12
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	není k dispozici
Využití v olejnatém prostředí	není k dispozici
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	není k dispozici
Tepelná ochrana	není k dispozici

Odolnost vůči trhání dle EN 388	není k dispozici
Velikost rukavice	7
Prodyšnost	velmi dobré
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	není k dispozici
Využití v mokřém prostředí	není k dispozici
Hmat	velmi dobré
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Bavlněné rukavice
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Prát	ruční praní
Sušit	sušit
Délka	260 mm
Použití	vícerázové
Obsah	12 paar
Barva	bílá
Rozsah použití	Přesnost
Materiál nosiče	bavlna
varianta povlaku	bez povlaku
Hmotnost	13 g
Materiál	bavlna
Druh produktu	Bavlněné rukavice