

**Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 profil Hex-Plus s otvorem, 6hran: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	674244 3
GTIN	4013288094315
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

6hranný profil s otvorem pro šrouby s vnitřním 6hranem s pojistným kolíkem.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Technický popis

Celková délka	89 mm
6hran	3 mm
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Označení výrobce	840/4 Z Hex-Plus BO
Unášecí profil	6-hranný šroubovák s otvorem
Druh produktu	Bitový nástroj