



## Bit „HF“ pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 s přídržnou funkcí, Profil Torx®: TX40



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 674255 TX40   |
| GTIN           | 4013288106957 |
| Třída artiklu  | 63H           |

### Popis

**Provedení:**

Jednodílné, to znamená stopka a čepel z jednoho kusu. Stopky dle pro přímé upínání do strojních šroubováků.

Kónický profil Torx® „HF“ přidržuje spolehlivě všechny šrouby Torx®. Barevně označen zlatavým povlakem povrchu. Vel. TX40 s průchozí 6-hrannou čepelí.

**Použití:**

Přídržná funkce pro optimální nasazování a utahování šroubů Torx®.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Materiál:**

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Celková délka: 50 mm

### Technický popis

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Celková délka             | 50 mm                      |
| Profil Torx®              | TX40                       |
| Bitová šestihranná stopka | E 6,3                      |
| Označení výrobce          | 867/4 TORX® HF             |
| Unášecí profil            | Šroubovák pro šrouby TORX® |
| Druh produktu             | Bitový nástroj             |

