

**PrecisionBit plochý, 1/4 palce E 6,3, Šířka břitu / celková délka: 4/75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	674257 4/75
GTIN	7610733221486
Třída artiklu	63E

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

Použití:

Pro šrouby s drážkou DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Technický popis

Šířka břitu	4 mm
Celková délka	75 mm
Tloušťka břitu	0,8 mm
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Označení výrobce	PrecisionBits
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj