



Plastové kladivo s vložkami Cellidor, Ø hlavy kladiva: 27mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754500 27
GTIN	4013288001146
Třída artiklu	73C

Popis

Provedení:

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrém na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.

S rázuvzdornými vložkami z materiálu **Cellidor** (žluté).

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložka Cellidor viz č. 754600; náhradní násada viz č. 754400.

Technický popis

Ø hlavy kladiva	27 mm
Materiál držadla	Jasan
Hmotnost	0,276 kg
Délka násady	265 mm
Délka hlavy s vložkami	90 mm
Ø pouzdra	27 mm
Řada	100
Materiál vložky	Cellidor, žlutá, tvrdá
Označení výrobce	100

Bez zpětného rázu	ne
Nástavce lze kombinovat	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní polyuretanová vložka Ø hlavy kladiva 27 mm	754300 27
Náhradní vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 27 mm	754600 27
Jasanová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy kladiva 27 mm	754400 27