



Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, Ø hlavy kladiva: 60mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754700 60
GTIN	7610733003495
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).

S násadou z amerického hikorového dřeva.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.

Technický popis

Délka hlavy s vložkami	120 mm
Hmotnost	1,47 kg
Materiál pouzdra	ocel
Materiál držadla	Hikorové dřevo
Ø hlavy kladiva	60 mm
Délka násady	360 mm

Celková délka	420 mm
Materiál vložky	Nylon, bílá
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní nylonová vložka Vypouklé Ø hlavy kladiva 60 mm	754730 60
Náhradní nylonová vložka plochá Ø hlavy kladiva 60 mm	754720 60
Hikorová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy 60 mm	754840 60