



Plastové kladivo s vložkami Cellidor, Ø hlavy kladiva: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754500 50
GTIN	4013288001184
Třída artiklu	73C

Popis

Provedení:

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrém na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.

S rázuvzdornými vložkami z materiálu **Cellidor** (žluté).

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložka Cellidor viz č. 754600; náhradní násada viz č. 754400.

Technický popis

Ø pouzdra	50 mm
Délka násady	340 mm
Hmotnost	0,905 kg
Ø hlavy kladiva	50 mm
Délka hlavy s vložkami	115 mm
Materiál držadla	Jasan
Řada	100
Materiál vložky	Cellidor, žlutá, tvrdá
Označení výrobce	100

Bez zpětného rázu	ne
Nástavce lze kombinovat	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Jasanová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy kladiva 50 mm	754400 50
Náhradní polyuretanová vložka Ø hlavy kladiva 50 mm	754300 50
Náhradní vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 50 mm	754600 50