

**Garant****Palička s nylonovými vložkami a ocelovou střední částí, Ø hlavy kladiva: 50mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 754120 50     |
| GTIN           | 4045197680440 |
| Třída artiklu  | 71D           |

**Popis****Provedení:**

Silná kovová střední část s násadou kladiva z hikorového dřeva, s nylonovým ochranným pouzdem násady a kruhovým klínkem. Nylonové vložky, odolné proti nárazu a opotřebení, jsou spojeny pomocí upevňovacího systému s dvojitým účinkem se střední částí. Ocelová střední část.

**Použití:**

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

**Náhradní díl:**

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180 a náhradní násada pod č. 751650.

**Technický popis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Délka násady           | 320 mm  |
| Délka hlavy s vložkami | 117 mm  |
| Ø hlavy kladiva        | 50 mm   |
| Hmotnost               | 0,89 kg |
| Druh produktu          | Kladivo |

## Příslušenství

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 50 mm

754180 50

Násada z hikorového dřeva s ochranným pouzdrům násady  
a kruhovým klínkem Délka násady 320 mm

751650 320