



Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, Ø hlavy kladiva: 27mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754700 27
GTIN	7610733003440
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).

S násadou z amerického hikorového dřeva.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.

Technický popis

Délka násady	265 mm
Materiál pouzdra	ocel
Hmotnost	0,274 kg
Ø hlavy kladiva	27 mm
Délka hlavy s vložkami	90 mm
Materiál držadla	Hikorové dřevo

Celková délka	290 mm
Materiál vložky	Nylon, bílá
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní nylonová vložkaplochá Ø hlavy kladiva 27 mm	754720 27
Hikorová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy 27 mm	754840 27
Náhradní nylonová vložkavypouklé Ø hlavy kladiva 27 mm	754730 27