

Garant**Palička s nylonovými vložkami a hliníkovou střední částí, Ø hlavy kladiva: 22mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 754160 22 |
| GTIN | 4045197680457 |
| Třída artiklu | 71D |

Popis**Provedení:**

Silná kovová střední část s násadou kladiva z hikorového dřeva, s nylonovým ochranným pouzdem násady a kruhovým klínkem. Nylonové vložky, odolné proti nárazu a opotřebení, jsou spojeny pomocí upevňovacího systému s dvojitým účinkem se střední částí.

Střední část z hliníku, černě eloxovaná.

Výhoda:

Hliníková střední část = výrazné snížení hmotnosti. Umožňuje pracovat a současně šetří zápěstí.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180 a náhradní násada pod č. 751650.

Technický popis

| | |
|------------------------|----------|
| Délka násady | 280 mm |
| Ø hlavy kladiva | 22 mm |
| Délka hlavy s vložkami | 73 mm |
| Hmotnost | 0,147 kg |
| Druh produktu | Kladivo |

Příslušenství

Násada z hikorového dřeva s ochranným pouzdrém násady
a kruhovým klínkem Délka násady 280 mm

751650 280

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 22 mm

754180 22