



## Silové kombinované kleště, chromované, s opláštěnou rukojetí, Celková délka: 225mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	700400 225
GTIN	4003773010005
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Vysoký střížný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

#### Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

### Technický popis

Celková délka	225 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	3 mm
Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromovaný
Nejiskřící	ne

Druh produktu

Multifunkční kleště