



## Čtyřhranný nástrčný nástroj, Typ hnací 4-hran: 1-1/4palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	657700 1-1/4
GTIN	4018754034451
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kované; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

#### 4-hranný nástrčný nástroj.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

#### Údaje o použití:

#### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

$L$  = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

#### Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

## Technický popis

Trvalé zatížení	40 Nm
Výška v	14 mm
Šířka b	20 mm
Nástrčná stopka	9×12 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozteč S	17,5 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Druh produktu	Čtyřhranný nástrčný nástroj