



## Sada kleští na pojistné kroužky 20dílná na vnitřní a vnější kroužky



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	700170
GTIN	3148515415005
Třída artiklu	73R

### Popis

#### Provedení:

Rukojeti a kloub kované, hroty vyměnitelné (svěrný šroub). Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem. S **otevírací pružinou** a plynule nastavitelným **omezovačem otevření**.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 kleštěch na pojistné kroužky pro vnitřní a vnější kroužky s 9 páry vyměnitelných hrotů (po 3 párech v rovném provedení, zahnutém 45° a zahnutém 90°).

Použití kleští na pojistné kroužky: Vnitřní kroužek rovný

Použití kleští na pojistné kroužky: Vnější kroužek zalomený

Použití kleští na pojistné kroužky: Vnitřní kroužek zalomený

Použití kleští na pojistné kroužky: Vnější kroužek rovný

Na vnitřní pojistné kroužky Ø: 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm

Na vnější pojistné kroužky Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm

Ø hrotů kleští na vnitřní pojistné kroužky: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Ø hrotů kleští na vnější pojistné kroužky: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Celková maximální délka kleští: Na vnitřní pojistné kroužky: 180 mm

Celková maximální délka kleští na vnější pojistné kroužky: 180 mm

### Technický popis

Ø hrotů kleští na vnější pojistné kroužky	0,9; 1,3; 1,8 mm
Na vnitřní pojistné kroužky Ø	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
Na vnější pojistné kroužky Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
Celková maximální délka kleští: Na vnitřní pojistné kroužky	180 mm
Celková maximální délka kleští na vnější pojistné kroužky	180 mm
Počet kleští	2
Ø hrotů kleští na vnitřní pojistné kroužky	0,9; 1,3; 1,8 mm
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek rovný
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek zalomený
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek zalomený
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek rovný
Uložení v	Plastový box
Norma	DIN 5254 A a B
Norma	DIN 5256 C a D
Vyměnitelný hrot	ano
Druh produktu	Sicherungsringzange