



## Nástrčná ráčna s přepínáním s vyhazovačem QuickRelease, Typ hnací 4hran: 1-3/8palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	657590 1-3/8
GTIN	4018754139613
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

#### Nástrčná ráčna přepínatelná s uvolňovačem.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

#### Údaje o použití:

#### Legenda k výkresu a vzorce:

- $l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje
- $l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče
- $l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
- $l_4$  = rozteč nástrčného nástroje
- L = celková délka nástroje
- $T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit
- $T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

#### Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

## Technický popis

Šířka b	29 mm
Nástrčná stopka	9×12 mm
Výška v	14,5 mm
Trvalé zatížení	100 Nm
Počet břitů	30
Řada	725QR
Upínací 4hran	3/8 palec
Rozteč S	28 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Přepínatelná ráčna	ano
Ráčna s vyhazovačem	ano
Druh produktu	Ráčna